

安徽健朗血栓弹力图装机前需备材料清单

序号	名称	规格	数量	说明
1	计算机	内存≥2G, 硬盘≥8G, 主频≥2.5GHz, 使用 64 位 Windows7 、 64 位 Windows10 及以上版本的操作系统	1 台	电脑 USB2.0 必须安装 RS485 通用串口线驱动
2	显示器	16-bitSVGA (或更高级) 显卡。	1 个	彩色显示器
3	打印机	Windows 支持的任意款打印机, 可打印纸张 A4 或 A5 或 B5, 最好有彩墨可以彩打。	1 台	检验报告为彩色
4	插线板	三插孔≥3 个	1 个	联设备、计算机、打印机
5	实验台	大于设备尺寸即可, 如放置多台设备, 台面要相应增大。一定要稳定、防震!	1 个	尺寸 50cm×180cm
6	加样枪	100-1000ul	2 把	需配蓝色枪头及枪头盒
7	加样枪	5-50ul	1 把	需配黄色枪头及枪头盒
8	枪架	单枪位与多枪位的枪架均可	4 个枪位	最好可悬挂于实验台侧, 节省台面空间。
9	蓝盖采血管	≥2ml.枸橼酸抗凝,浓度为 0.109M 或 3.2%	常规量	推荐用 BD 公司的

说明：以上材料若医院有就直接应用，如果没有，则需在装机前确保配齐。